
AC336A

Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Характеристики		
Электрическое исполнение		AS-i
Диапазон срабатывания	[mm]	4
Размеры	[mm]	55 x 60 x 35
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	160
Класс защиты		III
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i

AC336A


Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Диапазон контроля			
Диапазон срабатывания	[mm]	4	
Рабочее расстояние инициатор	[mm]	74	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...50	
Степень защиты		IP 5x; (при использовании вне взрывоопасной зоны: IP 67)	
Испытания / одобрения			
Маркировка ATEX		II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Примечание к маркировке ATEX		только в сочетании с защитным кожухом	
ЭМС		EN 50295	
MTTF	[годы]	404	
AS-i классификация			
AS-i версия		2.1	
Расширенный режим адресации		да	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7	
ID код AS-i	[hex]	A.E	
Механические данные			
Вес	[g]	779,5	
Размеры	[mm]	55 x 60 x 35	
Материал		корпус: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; крышка: PC черный; Защитный кожух: нерж.сталь	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
		Функция	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Комплект поставки		Защитный кожух	
		Монтажная доска: 1	
		винты головки разъема: 2 x M5 x 35	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: нерж.сталь



Соединение

AC336A

Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Ausgänge

3	внеш.напряжение
4	Коммутационный выход +
1, 2, 5	nicht belegt

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: нерж.сталь



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -