

AC5001




Нижняя часть для модуля AS-i

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC5101

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1 стопорный болт

Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC

Выходы

Электрическое исполнение AS-i

Нагрузка на контакты < 4 A

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...85

Степень защиты IP 65

Механические данные

Способ монтажа Монтаж на DIN-рейке и панели

Размеры [mm] 45 x 82,5 x 33

Материал PBT (полибутилентерефталат)

Примечания

Примечания до 4-х PG-кабельных гермовводов для любого типа разводки (Т-образной или крестообразной)

Упаковочная величина 1 шт.

AC5001



Нижняя часть для модуля AS-i

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...2,5 mm²