




## Нижняя часть для модуля AS-i

EEMS-Base FC Addressing socket



- 1 контактные выводы
- 2 маркер
- 3 разъем для адресации



### Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC

### Выходы

Электрическое исполнение	AS-i
Нагрузка на контакты	< 2 A

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты	IP 67; (в зависимости от используемой верхней части: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

### AS-i классификация

Адресация AS-i	разъем для адресации
----------------	----------------------

### Механические данные

Вес	[g]	61
Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейке и панели	
Размеры	[mm]	45 x 80 x 20
Материал	PBT (полибутилентерефталат)	

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

### электрическое подключение

контактные выводы в верхней части модуля :

# AC5011



## Нижняя часть для модуля AS-i

EEMS-Base FC Addressing socket

быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i:

---