AC5014

Нижняя часть для модуля AS-i

EMS-Base FC V2A



1 контактные выводы
2 маркер

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Нагрузка на контакты		< 2 A
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67; (в зависимости от используемой верхней части: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Механические данные		
Вес	[g]	59,7
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейке и панели
Материал		PBT (полибутилентерефталат); нерж. сталь (1.4305/303)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

контактные выводы в верхней части модуля :

быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: