




## Нижняя часть для модуля AS-i

EMS-BASE RC ST SET



1 стопорный болт

## Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC

## Выходы

Электрическое исполнение AS-i

Нагрузка на контакты &lt; 4 A

## Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...85

Степень защиты IP 65

## Механические данные

Вес [g] 115,2

Способ монтажа Монтаж на DIN-рейке и панели

Материал PBT (полибутилентерефталат)

## Принадлежности

Комплект поставки

- уплотнители для плоского кабеля: 2, NBR
- кабельные вводы: 3
- защитные заглушки: 3
- Шестиугольные гайки: 4

Принадлежности (необязательные)

- крышка:, для AS-i модуля, AC3000
- вход для винтовой клеммы:, AC5007

## Примечания

Примечания до 4 кабельных подключений M20 для любых T-образных и поперечных ветвей

Упаковочная величина 1 шт.

# AC5031



## Нижняя часть для модуля AS-i

EMS-BASE RC ST SET

### электрическое подключение

винтовые клеммы: ...2,5 mm<sup>2</sup>