




Модуль AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 140
Защита от переплюсовки		да
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Встроенный "Watchdog"		да
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2	
Входы		
Количество цифровых входов		2
Питание выходов датчика		AS-i / AUX
Напряжение питания	[V]	20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	100
Входной ток High	[mA]	> 5
Входной ток Low	[mA]	< 1,5
Коммутационный уровень high	[V]	> 10



Модуль AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да	
Выходы			
Электрическое исполнение		AS-i	
Количество цифровых выходов		2	
Цепь		PNP	
Диапазон напряжения DC [V]		по PELV	
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]		2000	
Защита от короткого замыкания		да	
Гальваническая развязка		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды [°C]		-25...80	
Степень защиты		IP 68	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
AS-i классификация			
AS-i профиль		S-0.0	
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]		0	
ID код AS-i [hex]		0	
Механические данные			
Материал		РА (полиамид)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	светодиод, жёлтый
		режим работы	светодиод, зелёный
Принадлежности			
Принадлежности (необязательные)		PG - резьбовой гермоввод: 2 x PG9	
		PG - резьбовой гермоввод: 4 x PG7	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	