




Встраиваемый разъем типа "папа"

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Артикул недоступен - архивная позиция



1 О-кольцо

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 55 DC
--------------------	-----	---------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Монтажная резьба		PG 13.5
Материал		латунь никелированн.
Формованный материал корпуса		латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение

Кабель: 0,05 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,34 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: латунь, никелированн.



E10436



Встраиваемый разъем типа "папа"

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Соединение

1 BK

4 WH

BK = Цвета жил :
WH = черный
 белый