


E10487



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042MSS0003F03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Выходы

Электрическое исполнение PNP

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Размеры [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU прозрачный

Формованный материал корпуса TPU, прозрачный

Материал накидной гайки латунь, антипригарное покрытие

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10487



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042MSS0003F03

электрическое подключение


Кабель: 3 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; полимиризован облучением; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие



Соединение



Цвета жил :
BN = коричневый
BK = черный
BU = синий