


# E10490



## Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0003A03

Артикул недоступен - архивная позиция



### Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

### Механические данные

Размеры [mm] 15 x 15 x 43

Материал TPU

Материал накидной гайки латунь, никелированн.

### Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

### электрическое подключение

Кабель: 3 м, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 мм; 3 x 0,34 мм<sup>2</sup>

### электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.




# E10490



## Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0003A03

### Соединение



Цвета жил :

BN = коричневый

BK = черный

BU = синий

Артикул недоступен - архивная позиция