


E10532



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS07,5E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накладной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10532



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS07,5E03

электрическое подключение


Кабель: 7,5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



BN = Цвета жил :
BK = коричневый
BU = черный
 синий