
E10659

Распределительная коробка

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EBC012
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-15...80

E10659


Распределительная коробка

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры [mm]		28 x 60 x 152
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Количество портов распределительной коробки		8
Тип подключения		M12
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	16 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Соединение

Разъем: 1 x M23; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm




E10659

Распределительная коробка

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Соединение



E10659

Распределительная коробка

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm

