




Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



| Приложение                         |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Исполнение                         | с усилителем          |
| Электронные данные                 |                       |
| Рабочее напряжение [V]             | 12...40 DC            |
| Условия эксплуатации               |                       |
| Температура окружающей среды [°C]  | -25...90              |
| Степень защиты                     | IP 65                 |
| Механические данные                |                       |
| Материал                           | TPU                   |
| Формованный материал корпуса       | TPU                   |
| Материал накидной гайки            | латунь, никелированн. |
| Примечания                         |                       |
| Упаковочная величина               | 1 шт.                 |
| электрическое подключение - разъем |                       |

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.




## Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

### электрическое подключение

Кабель: 3 м, PUR (полиуретан); 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Соединение



### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

