


E10780



Соединительный кабель

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68

Механические данные

Материал	PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	ZnAl/Ni

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: ZnAl/Ni



E10780



Соединительный кабель

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

электрическое подключение

Кабель: 7 m, PUR / PVC, черный; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: ZnAl/Ni

