




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS0010H04

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	Без галогена	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал	TPU	
Формованный материал корпуса	TPU	
Материал накидной гайки	латунь, антипригарное покрытие	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

E10871



Соединительный кабель с разъемом


ADOAH043MSS0010H04

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена; полимиризован облучением; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие



Соединение



Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый