




Соединительный кабель с разъемом

ADOAK120MSS0010A

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 65

Механические данные

Размеры	[mm]	51 x 26 x 58
Материал		латунь никелированн.
Формованный материал корпуса		латунь, никелированн.
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.

Примечания


Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение

Кабель: 10 m, PUR (полиуретан); 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M23, угловой; Литой корпус: латунь, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.



E10898



Соединительный кабель с разъемом

ADOAK120MSS0010A

Соединение

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE