




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050VAS0005E05

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVT010
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Размеры	[mm]	15 x 15 x 46
Материал		PVC (поливинилхлорид)
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10954



Соединительный кабель с разъемом


ADOGH050VAS0005E05

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L);
Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
WH =	белый