

E10140



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0005A

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10140



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0005A

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



BN =
BK =
BU =

Цвета жил :
коричневый
черный
синий