


E11528



Встраиваемый разъем типа "папа"

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 О-кольцо



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC/DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...85

Степень защиты IP 68

Механические данные

Вес [g] 30,743

Монтажная резьба M16

Материал отливка из цинка никелированн.

Формованный материал корпуса отливка из цинка, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E11528



Встраиваемый разъем типа "папа"

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

электрическое подключение

Кабель: 0,08 м, PVC (поливинилхлорид); 4 x 0,34 мм²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: А; Литой корпус: отливка из цинка, никелированн.



Соединение

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

ВК = Цвета жил :
BN = черный
BU = коричневый
WH = синий
 белый