


# E11564



## Соединительный кабель

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS



| Приложение                    |                                                   |                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Особенности                   | без силикона; Без галогена; позолоченные контакты |                        |
| Без силикона                  | да                                                |                        |
| Электронные данные            |                                                   |                        |
| Рабочее напряжение            | [V]                                               | 10...30 DC             |
| Класс защиты                  |                                                   | III                    |
| Макс. общая токовая нагрузка  | [A]                                               | 3                      |
| Выходы                        |                                                   |                        |
| Электрическое исполнение      | PNP                                               |                        |
| Условия эксплуатации          |                                                   |                        |
| Температура окружающей среды  | [°C]                                              | -25...85               |
| Степень защиты                |                                                   | IP 68                  |
| Механические данные           |                                                   |                        |
| Вес                           | [g]                                               | 56,2                   |
| Материал                      | PUR (полиуретан)                                  |                        |
| Формованный материал корпуса  | PUR (полиуретан)                                  |                        |
| Материал накидной гайки       | латунь, никелированн.                             |                        |
| Дисплеи / Элементы управления |                                                   |                        |
| Дисплей                       | Состояние выхода                                  | 1 x светодиод, жёлтый  |
|                               | режим работы                                      | 1 x светодиод, зелёный |

# E11564



## Соединительный кабель

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

### Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

### электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm




### электрическое подключение

Кабель: 1,5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Соединение



### электрическое подключение - Buchse




# E11564



## Соединительный кабель

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

### Соединение



### электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый;  
Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm