


E11657



Разъём с клеммами

SDOGH040MSSFKPG



Приложение

Без силикона

да

Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Макс. общая токовая нагрузка

[A]

4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...100

Степень защиты

IP 68

Механические данные

Вес

[g]

28,6

Размеры

[mm]

18 x 18 x 46

Материал

РА (полиамид)

Материал накладной гайки

латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

электрическое подключение - Разъём


Разъём: 1 x M12, прямой; Литой корпус: РА (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый

E11657



Разъём с клеммами

SDOGH040MSSFKPG



Соединение

