


E11714



Разъём с клеммами

SDOAH050MSSFKPG



Приложение	
Особенности	без силикона; позолоченные контакты
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 125 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...100
Степень защиты	IP 68
Механические данные	
Вес [g]	30,9
Размеры [mm]	35 x 20 x 30
Материал	РА (полиамид)
Формованный материал корпуса	РА (полиамид)
Материал накладной гайки	латунь, никелированн.
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

E11714



Разъём с клеммами


SDOAH050MSSFKPG

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный



Соединение

