


# E11743



## Соединительный кабель с разъемом

ADOGK190MSS0010H19



Приложение	
Особенности	Без галогена
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 63 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка [A]	8
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Вес [g]	2197
Размеры [mm]	26 x 26 x 85
Материал	PUR (полиуретан) черный
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.
Момент затяжки [Nm]	2
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

# E11743



## Соединительный кабель с разъемом


ADOGK190MSS0010H19

### электрическое подключение

Кабель: 10 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 11,6 мм; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M23, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.



# E11743



## Соединительный кабель с разъемом

ADOGK190MSS0010H19

### Соединение

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый