




Соединительный кабель

VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

Соединительный кабель


VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm

**электрическое подключение**

Кабель: 0,6 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Соединение**электрическое подключение - Разъём**

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm

