
E11006

Соединительный кабель

VSTGH050MSS00,6I03VDAA041--S

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности		Без галогена
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения		да; (VDR)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	15 x 15 x 46,5
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Принадлежности		
Комплект поставки		винт маркер
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.


E11006

Соединительный кабель

VSTGH050MSS00,6I03VDAA041--S

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



электрическое подключение

Кабель: 0,6 m, PUR (полиуретан), Без галогена; полимиризован облучением; 3 x 0,5 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

