

E11058




Разъём с клеммами

SDOAH050MSSFKPG

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E11512
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	38 x 20 x 35
Материал		РА (полиамид)
Формованный материал корпуса		РА (полиамид)
Материал накладной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E11058



Разъём с клеммами


SDOAH050MSSFKPG

электрическое подключение

контактные зажимы:

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение

