


E11069



Y-соединительный кабель

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	Без галогена	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	17 x 20,2 x 46,7
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Количество портов распределительной коробки		2
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, красный
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

Y-соединительный кабель


YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 2 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



электрическое подключение - разъем

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение

