

E11105



Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040MSS0005E04

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	15 x 15 x 42
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E11105



Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040MSS0005E04

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый