

# E11106



## Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040MSS0010E04

Артикул недоступен - архивная позиция



| Электронные данные           |      |                       |
|------------------------------|------|-----------------------|
| Рабочее напряжение           | [V]  | < 250 AC / < 300 DC   |
| Условия эксплуатации         |      |                       |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...70              |
| Степень защиты               |      | IP 67                 |
| Механические данные          |      |                       |
| Размеры                      | [mm] | 15 x 15 x 42          |
| Материал                     |      | TPU                   |
| Формованный материал корпуса |      | TPU                   |
| Материал накидной гайки      |      | латунь, никелированн. |
| Примечания                   |      |                       |
| Упаковочная величина         |      | 1 шт.                 |

# E11106



## Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040MSS0010E04

### электрическое подключение

Кабель: 10 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



### Соединение

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Цвета жил : |
| BN = | черный      |
| BU = | коричневый  |
| WH = | синий       |
|      | белый       |