
E11109

Соединительный кабель

VDOAH040MSS0005E04STGH040MSS


Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



E11109


Соединительный кабель

VDOAH040MSS0005E04STGH040MSS

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

