


E11145



Разъём с клеммами

SDOGH040PLSFKSK



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	13,5
Размеры	[mm]	18 x 18 x 52
Материал		PA 6.6
Формованный материал корпуса		PA 6.6
Материал накладной гайки		PA 6.6
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E11145



Разъём с клеммами


SDOGH040PLSFKSK

электрическое подключение

многослойная изоляция: 0,34...0,75 mm²; Жила изоляции: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Защитная кабельная оболочка: Ø 4...7,5 mm

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PA 6.6; Блокировка: PA 6.6



Соединение

