


# E12459



## Соединительный кабель

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Особенности	позолоченные контакты; экранированный кабель
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...90
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Вес [g]	110,1
Формованный материал корпуса	латунь, никелированн. / TPU
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

# E12459




## Соединительный кабель

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

### электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: латунь, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



### электрическое подключение

Кабель: 0,3 м, PUR (полиуретан), черный, Ø 4,8 мм, экранированный; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Соединение



### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, черный; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен

