




Кабель

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Приложение		
Особенности	Без галогена; Пригодность для кабельной цепи	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Механические данные		
Вес	[g]	2990
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 2 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 100 m, PUR (полиуретан), Без галогена, оранжевый, Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		