E12385

Кабель

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



Приложение			
Особенности		Без галогена; Пригодность для кабельной цепи	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90	
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90	
Механические данные			
Вес	[g]	3025	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Кабель: 100 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)