
E18160

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040VAS0075E04



Приложение		
Особенности		позолоченные контакты
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 300 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...105
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	2685,265
Размеры	[mm]	31 x 14,5 x 31
Материал		PVC (поливинилхлорид)
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E18160

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040VAS0075E04

электрическое подключение


Кабель: 75 m, PVC (поливинилхлорид), серый; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4571/316Ti); Контакты: позолоченый



Соединение



5:	не используется
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый