




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-V-E1/0,15m

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	8
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	8
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290
Механические данные		
Исполнение чувствительной головки		прямой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	1
Длина чувствительной головки	[mm]	5
Длина	[mm]	150

E20409



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-V-E1/0,15m

Минимальный радиус изгиба [mm]	20
Материал	Адаптер: ABS
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна	алюминий
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.