




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-E6/1,5m

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20290

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

OIF

OIF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

36

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-40...290

Механические данные

Исполнение чувствительной головки

прямой

Диаметр чувствительной головки

[mm]

6

Длина

[mm]

1500



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-E6/1,5m

Минимальный радиус изгиба	[mm]	30
Материал	Адаптер: РА (полиамид)	
Материал волокна	стекло	
Материал головки волокна	алюминий	
Материал оболочки волокна	алюминий	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	