




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-V-M6/S

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа	OKF; OUF
OKF	
Диапазон оптоволокна [mm]	40
OUF	
Диапазон оптоволокна [mm]	40
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...290
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M6
Длина чувствительной головки [mm]	35
Длина [mm]	600



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-V-M6/S

Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Материал	Адаптер: ABS	
Материал волокна	стекло	
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4571/316Ti)	
Материал оболочки волокна	алюминий	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	