E43317

Тройник

T-PIPE/G1/2/L120/DN40



EC 1935/2004 **EHEDG** Tested **FCM**

Приложение		
Исполнение		для датчиков и адаптеров с присоединением G ½ A
Предел прочности по давлению	[bar]	25
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением		Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации		Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.
Механические данные		
Вес	[g]	407,5
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика		G 1/2 уплотняющий конус
Подключение к процессу		вварной адаптер Ø 41 mm
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0,8 / 4
Принадлежности		
Комплект поставки		O-кольцо: 1, FKM
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.