


E60174



Разъём с клеммами

SDOGJ120MSLFKPG



Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	4,5...30 DC
------------------------	-------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...85
-----------------------------------	----------

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Механические данные

Вес [g]	55,3
---------	------

Размеры [mm]	18 x 18 x 60
--------------	--------------

Материал	латунь никелированн.
----------	----------------------

Формованный материал корпуса	латунь, никелированн.
------------------------------	-----------------------

Материал накладной гайки	латунь, никелированн.
--------------------------	-----------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

E60174



Разъём с клеммами

SDOGJ120MSLFBPG

электрическое подключение

присоединение пайкой: ...0,25 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M18, прямой; Литой корпус: латунь, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение

