
E60175

Разъём с клеммами

SDOAJ120MSLFKPG



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	4,5...30 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	69,4
Размеры	[mm]	37 x 20 x 53
Материал		латунь никелированн.
Формованный материал корпуса		латунь, никелированн.
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E60175

Разъём с клеммами


SDOAJ120MSLFKPG

электрическое подключение

присоединение пайкой: ...0,25 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M18, угловой; Литой корпус: латунь, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение

