
E70033

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040MSS0005H04

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC077
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	15 x 15 x 42
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E70033

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040MSS0005H04

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый