


E70172



Соединительный кабель с разъемом

ASTGB040PLS0005E04

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	26 x 26 x 55
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накладной гайки		РА (полиамид)
Примечания		
Примечания		Pin 2 главный
Упаковочная величина		1 шт.

E70172



Соединительный кабель с разъемом

ASTGB040PLS0005E04

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x 7/8", прямой; кодировка: А; Литой корпус: TPU; Блокировка: РА (полиамид); Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый