
# E80341

## RFID-метка

ID-TAG/47X10.0/06




| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Рабочая температура (активная) | [°C] | -25...85 |
| Пиковая температура (пассивная) | [°C] | 110 |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочая частота | [MHz] | 13,56 |
| Объем памяти | [bit] | 896 |
| Тип памяти | | EEPROM |
| Тип чипа | | ICODE SLIX |
| Количество блоков | | 28 |
| Размер блока | [Byte] | 4 |
| Уникальный идентификационный номер (UID) | [Byte] | 8 |
| Стандарт RFID | | ISO 15693 |
| Макс. циклов считывания | | неограниченно |
| Макс. циклов записи | | 100000 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...85 |
| Температура хранения | [°C] | -40...110 |
| Степень защиты | | IP 68 |
| **Испытания / одобрения** | | |
| Ударопрочность | DIN IEC 68-2-27 | 40 г 18 ms |
| Вибропрочность | DIN IEC 68-2-6 | 10 г 10...2000 Hz |
| Радио сертификат | | ISO 15693 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 175 |
| Способ монтажа | | Установка на металлические и неметаллические материалы; (винтовое крепление ; налипание на поверхность) |
| Размеры | [mm] | Ø 47 / L = 10 |
| Материал | | PU |

# E80341

## RFID-метка

ID-TAG/47X10.0/06

| Примечания | |
|---|---|
| Упаковочная величина | 10 шт. |

## Другие данные

**Расстояние считывания при установке на неметаллическую поверхность (мм)**

| | |
|---|---|
| ANT410 / DTI410 | 5 |
| ANT411 / DTI411 | 15 |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 4 |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
| ANT513 / DTI513 / DTC510 | 70 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
| ANT600 / DTI600 | 120 |

**расстояние считывания при установке на металл (мм)**

| | |
|---|---|
| ANT410 / DTI410 | - |
| ANT411 / DTI411 | - |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 15 |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 20 |
| ANT513 / DTI513 / DTC510 | 35 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 10 |
| ANT600 / DTI600 | - |