


# EVC146



## Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030MSS0010H03



| Приложение                                           |                                                                                   |                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Особенности                                          | без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи |                                        |
| Без силикона                                         | да                                                                                |                                        |
| Электронные данные                                   |                                                                                   |                                        |
| Рабочее напряжение                                   | [V]                                                                               | < 50 AC / < 60 DC                      |
| Класс защиты                                         |                                                                                   | III                                    |
| Макс. общая токовая нагрузка                         | [A]                                                                               | 3                                      |
| Условия эксплуатации                                 |                                                                                   |                                        |
| Температура окружающей среды                         | [°C]                                                                              | -25...90                               |
| Примечание к температуре окружающей среды            |                                                                                   | cULus: ...80                           |
| Температура окружающей среды во время работы         | [°C]                                                                              | -25...90                               |
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) |                                                                                   | cULus: ...80                           |
| Степень защиты                                       |                                                                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K            |
| Механические данные                                  |                                                                                   |                                        |
| Вес                                                  | [g]                                                                               | 206                                    |
| Размеры                                              | [mm]                                                                              | 19 x 10 x 25,5                         |
| Материал                                             |                                                                                   | корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM |
| Материал накидной гайки                              |                                                                                   | латунь, никелированн.                  |
| Пригодность для кабельной цепи                       |                                                                                   | да                                     |

# EVC146



## Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030MSS0010H03

|                                |                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пригодность для кабельной цепи | Радиус изгиба в случае движения кабеля | мин. 10 x диаметр кабеля                                                                                   |
|                                | Скорость перемещения                   | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Циклы изгиба                           | > 5 Mio.                                                                                                   |
|                                | Деформация кручения                    | ± 180 °/m                                                                                                  |

### Примечания

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
|----------------------|-------|

### электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm



### Соединение



ВК =           Цвета жил :  
BN =           черный  
BU =           коричневый  
BK =           синий