




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040ZDB0010E04



| Приложение                                                                    |                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Особенности                                                                   | без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи |                                        |
| Без силикона                                                                  | да                                                                  |                                        |
| Электронные данные                                                            |                                                                     |                                        |
| Рабочее напряжение                                                            | [V]                                                                 | < 250 AC / < 300 DC                    |
| Класс защиты                                                                  |                                                                     | II                                     |
| Макс. общая токовая нагрузка                                                  | [A]                                                                 | 4                                      |
| Условия эксплуатации                                                          |                                                                     |                                        |
| Температура окружающей среды                                                  | [°C]                                                                | -25...70                               |
| Температура окружающей среды во время работы                                  | [°C]                                                                | 5...70                                 |
| Температура хранения                                                          | [°C]                                                                | -25...55                               |
| Влажность среды хранения                                                      | [%]                                                                 | 10...100                               |
| Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом |                                                                     | 1K22/ DIN 60721-3-1                    |
|                                                                               |                                                                     |                                        |
| Степень защиты                                                                |                                                                     | IP 65; IP 67                           |
| Механические данные                                                           |                                                                     |                                        |
| Вес                                                                           | [g]                                                                 | 338,5                                  |
| Размеры                                                                       | [mm]                                                                | 15,5 x 15,5 x 45                       |
| Материал                                                                      |                                                                     | корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM |
| Материал накидной гайки                                                       |                                                                     | латунь, никелированн.                  |



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040ZDB0010E04

|                                |                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пригодность для кабельной цепи | да                                     |                                                                                                            |
| Пригодность для кабельной цепи | Радиус изгиба в случае движения кабеля | мин. 10 x диаметр кабеля                                                                                   |
|                                | Скорость перемещения                   | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Циклы изгиба                           | 1 Mio.                                                                                                     |
|                                | Деформация кручения                    | ± 180 °/m                                                                                                  |

Примечания


|                      |       |
|----------------------|-------|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
|----------------------|-------|

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



Соединение



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Цвета жил : |
| BN = | черный      |
| BU = | коричневый  |
| WH = | синий       |
|      | белый       |