


IW-3008-APKG/AS-610-TPO





Индуктивный датчик

IW-3008-APKG/AS-610-TPO

Диапазон контроля

Диапазон срабатывания	[mm]	8
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...6,5

Точность/ погрешность

Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2	
Гистерезис	[% от Sr]	3...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты	IP 65; (с должным образом прикрученным разъемом ifm: IP 67)	

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1893

Механические данные

Вес	[g]	24,9
Корпус	Прямоугольный	
Монтаж	незаподлицо	
Размеры	[mm]	60 x 36 x 10
Материал	PBT (полибутилентерефталат)	

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.	
----------------------	-------	--

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8; кодировка: A





Индуктивный датчик

IW-3008-APKG/AS-610-TPO

Соединение

