




Датчик цилиндра для цилиндров со штоком

MKZ3000-ANKG

Артикул недоступен - архивная позиция



1 Чувствительная поверхность



Характеристики

Электрическое исполнение	NPN
Функция выходного сигнала	NO
Размеры [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 10
Защита от переплюсовки	да
Макс. время задержки при включении [ms]	2

Выходы

Электрическое исполнение	NPN
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	300
Частота переключения DC [Hz]	5000
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Порог чувствительности [mT]	3
Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s]	< 5

Точность/ погрешность

Гистерезис [mm]	1
-----------------	---

МК5035



Датчик цилиндра для цилиндров со штоком

МКZ3000-ANKG

Воспроизводимость	[mm]	0,1
-------------------	------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...75
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
Устойчивость к ударам/вибрации		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Механические данные

Чувствительная поверхность		передний
Конструктивное исполнение цилиндра		цилиндры с соединительными тягами
Размеры	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Материал		корпус: пластмасса; Монтажный адаптер: алюминий

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------


Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 м, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный