
MK5037

Датчик цилиндра для цилиндров со штоком

MKZ3000-ANKG

Артикул недоступен - архивная позиция



1 Чувствительная поверхность

CE

Характеристики		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		NO
Размеры	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 10
Защита от переполюсовки		да
Макс. время задержки при включении	[ms]	2
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	300
Частота переключения DC	[Hz]	5000
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Порог чувствительности	[mT]	3
Скорость передвижения макс. 5м/с	[m/s]	< 5
Точность/ погрешность		
Гистерезис	[mm]	1

MK5037


Датчик цилиндра для цилиндров со штоком

MKZ3000-ANKG

Воспроизводимость	[mm]	0,1	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...75	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
Устойчивость к ударам/ вибрации		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Механические данные			
Чувствительная поверхность		в центре	
Конструктивное исполнение цилиндра		цилиндры с соединительными тягами	
Размеры	[mm]	37,5 x 35 x 35,5	
Материал		корпус: пластмасса; Монтажный адаптер: алюминий	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Кабель: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный