




**Индуктивный сдвоенный датчик NAMUR для
вентильных приводов**

IND2004DN/10M/1D/1G/2G



Характеристики	
Электрическое исполнение	NAMUR
Функция выходного сигнала	2 x NC
Диапазон срабатывания [mm]	4
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	40 x 26 x 26
Электронные данные	
Подключение к усилителю коммутационного сигнала	да
Коммутирующие усилители	подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Номинальное напряжение DC [V]	8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC [V]	7,5...15
Потребление тока [mA]	< 1; (отключено; проводящий: > 2,1)
Класс защиты	III
Выходы	
Электрическое исполнение	NAMUR
Функция выходного сигнала	2 x NC
Частота переключения DC [Hz]	1800
Диапазон контроля	
Диапазон срабатывания [mm]	4
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm]	4 ± 10 %
Точность/ погрешность	
Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения [% от Sr]	-10...10



Индуктивный сдвоенный датчик NAMUR для вентильных приводов

IND2004DN/10M/1D/1G/2G

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
Разрешение	DMT 02 ATEX E028; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC17612; IECEx BVS 06.0003	
Маркировка ATEX	 II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -20...70°C	
	 II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20...70°C	
	 II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da Ta: -20...70°C	
	 II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -20...80°C	
	 II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -20...80°C	
	 II 1D Ex ia IIIC T 100°C Da Ta: -20...80°C	
ЭМС	EN 60947-5-6	
Устойчивость к ударам/вибрации	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF	[годы]	1253
Классификация безопасности		
Макс. внутренняя емкость	[nF]	140; (для взрывобезопасной сети)
Макс. внутренняя индуктивность	[µH]	140; (для взрывобезопасной сети)
Механические данные		
Вес	[g]	500,7
Корпус	Прямоугольный	
Монтаж	незаподлицо	
Размеры	[mm]	40 x 26 x 26
Материал	корпус: PBT (полибутилентерефталат); крышка: PC	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	




Индуктивный сдвоенный датчик NAMUR для вентильных приводов

IND2004DN/10M/1D/1G/2G

электрическое подключение

Кабель: 10 м, силикон; 4 x 0,34 mm²

Соединение



1 = Предохранитель NAMUR
Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый