




Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-000W/LS/CUBE

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Тип света | красный свет |
| Корпус | Прямоугольный с резьбой M18 |

Приложение

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер |
|------------------------|-----------------------------|

Электронные данные

| | | |
|--------------------|------|------------------------|
| Частота AC | [Hz] | 47...60 |
| Рабочее напряжение | [V] | 20...250 AC |
| Потребление тока | [mA] | < 5 |
| Класс защиты | | II; (double insulated) |
| Тип света | | красный свет |
| Длина волны | [nm] | 633 |

Диапазон контроля

| | | |
|--|------|----------------------------|
| Излучатель / приёмник | | Излучатель |
| Диапазон | [m] | < 20 |
| Настраиваемый диапазон | | нет |
| Макс. диаметр светового пятна | [mm] | 800 |
| Размеры светового пятна по отношению к | | при максимальном диапазоне |

Условия эксплуатации

| | | |
|------------------------------|------|----------|
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...60 |
| Степень защиты | | IP 67 |

Испытания / одобрения

| | | |
|-----|--------------------|---------|
| ЭМС | EN 60947-5-2 | |
| | EN 55011 излучение | класс B |

OGS080



Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-000WLS/CUBE

| Механические данные | |
|---------------------|-----------------------------|
| Вес [g] | 59,5 |
| Корпус | Прямоугольный с резьбой M18 |
| Размеры [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9 |
| Обозначение резьбы | M18 x 1 |
| Материал | отливка из цинка; PEI |
| Материал линз | PMMA |
| Насадка на линзы | Боковая оптика |

| Дисплеи / Элементы управления | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Дисплей | режим работы 1 x светодиод, зелёный |

| Электрическое подключение | |
|---------------------------|---|
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 А; быстрая реакция |

| Принадлежности | |
|-------------------|---------------|
| Комплект поставки | контргайка: 1 |


| Примечания | |
|----------------------|-------|
| Упаковочная величина | 1 шт. |

электрическое подключение

Разъем: 1 x 1/2"; кодировка: C



Соединение



Примечание : миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 А быстрая реакция